

GLASEL

GLASEL MAIL NEWS vol.0139 

キャップとの一体感が美しいPETボトルシリーズ。

エルエスディ

アイビーエルトゥー

LSD・IBL II

LOTION・ATOMIZER



LSD-120A

IBL II-100A

IBL II-160A



Z-155-C110

Z-75-C094

Z-155-C110

LSD / IBL II

■ 適合するディスペンサー仕様にてボトルに専用のOVCAPが嵌合できます。



インナー蒸着仕様

KAT-24L

■ ダイヤカットを施したトゥーパーツキャップです。Z-500・IB-500アトマイザー口に嵌合可能です。インナーキャップに蒸着すれば、より一層輝きが増す為、高級感が演出できます。

品名 PRODUCT NAME	内容量(mL) 満量O.F. CAPACITY	ボトルサイズ SIZE(mm)			成型方法 FORMING METHOD	材質 MATERIAL	適合するキャップ・付属品		
		H	W1	W2			キャップ CAP	中栓 STOPPER	ディスペンサー DISPENSER
LSD-120A	※1 135	※1 114.1	45φ	47φ	ダイレクトフロー	PET	TS-W,TR-W TT-W TOワンタッチ TPワンタッチ LBワンタッチ	TO-3φ TO-10φ	※3 Z-155-C110 ※3 Z-500-C014 Z-500-C001 Z-500-C009 Z-650-1732 Z-650-1738 Z-650-1739 Z-305-C060
IBL II-100A	116.5	144	36.6φ	41φ	インジェクション ストレッチ フロー		APワンタッチ-M PHR-20 ワンタッチCAP	/	※4 Z-75-C094 ※4 Z-155-C094 ※4 Z-200-C126
IBL II-160A	181	161	42.1φ	47.3φ			KAT-24L BTA-24L DM-24L ※2 AY-24L TAK-LL TOG-CAP PHVワンタッチ APワンタッチ-L		S-650-3φ S-650-6φ S-650-8φ

※1 ディスペンサー仕様の場合の数値です。 ※2 成形バッキン(PE)仕様です。 ※3 専用のOVCAPが嵌合できます。 ※4 IBL IIとの組み合わせで専用のOVCAPが嵌合できます。

● 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ● LSDは付属品によってボトルの高さ、ネジ部等が変更になる場合があります。

● 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。 ● 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

本メールニュースに掲載された内容を許可なく複製、転載することを禁じます。