

GLASEL

GLASEL MAIL NEWS vol.0146



アウターのバリエーションが豊富なクッションファンデーション用コンパクト。

ナック

N A C

CUSHION COMPACT



NAC-MR-2-1



NAC-MS-2-2



NAC-TR-2-3



NAC-TS-2-4



※ NAC-NPR-3-1




※ NAC-NPS-3-2



NAC-SQ-4-1

※ 天板付きのタイプです。



- リキッドファンデーション等の内容物が染み込んだスポンジから、適量をパフにつけて使用するタイプ。
- 内容物の蒸散を低減できるようにインナー(リフィル)の密閉性をアップするために3ヶ所にツメがあります。また、アウターを閉める際、内側がインナー(リフィル)の羽部にあたる設計でインナー(リフィル)の閉まりを補助します。
- インナー(リフィル)は蓋と本体の嵌合にPIN(SUS)を使わないエコ仕様です。
- 底面からのインナー(リフィル)交換が可能です。(テコの原理でインナー(リフィル)の蝶番側底面を押すと容易です)
- 使用時以外はインナー(リフィル)、アウターともにきちんと閉めてください。

品名	サイズ		スポンジ				パフスペース	開閉部	材質							
			サイズ		材質	アウター				インナー(リフィル)						
	PRODUCT SIZE(mm)		SPONGE SIZE(mm)			SPONGE MATERIAL			PUFF SPACE	OPENING AND SHUTTING	本体	蓋	中枠	ボタン	本体	蓋
NAC-MR-2-1	27	76φ														
NAC-MS-2-2	27	76φ														
NAC-TR-2-3	28	77φ														
NAC-TS-2-4	28	77φ	※11	※46	NBR	○	スライドボタン	ABS		ABS	PC	PP	PP	PP	PP	
NAC-NPR-3-1	27	76φ										ABS + PMMA				
NAC-NPS-3-2	27	76φ														
NAC-SQ-4-1	27	76φ										ABS				

● 容器ならびにスポンジ等への充填の際には、現品にて必ずご確認ください。 ● スポンジのサイズは内容物(含量・粘度・容量など)によりサイズ調整が必要です。必ずテストを行い、ご確認ください。
 ● 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ● 材質は仕様によって変更になる場合があります。

本メールニュースに掲載された内容を許可なく複製、転載することを禁じます。