

GLASEL

GLASEL MAIL NEWS vol.0187



コスメシリーズを完成するために、フォルムやイメージに共通のあるシリーズボトルの一例をセレクト。

アイピーアール

トルテ

IBR・TORTE

LOTION・ATOMIZER・CREAM

- 着色 ○ 着色無し ● 塗装 ● シルク印刷
- ★ 金冠 ★ 蒸着 ● レーザー



1. TORTE-60 (IN: ● / OUT: ○●) + ATTO-60CAP ●★
2. IBR-30A ○●●● + MS150R-22L (ホルキャップ: ★ / ボタン: ●) + TM22金冠用天フラOVCAP ○
3. IBR-120L ○●●● + IBR-120CAP ●★
4. IBR-80L ○●●● + IBR-80CAP ●★

レーザーエッチングと蒸着の組み合わせは、よりラグジュアリーな雰囲気を演出

写真のサンプルはショールームに展示中です。その他にも、様々な加飾を施したサンプルを展示しております。是非、ショールームへお越し下さい。



レーザーエッチング

■ レーザー光線によって照射部分を溶融、もしくは蒸散させることにより、デザイン（図柄）を彫刻します。表面をレーザーエッチングした後、塗装や蒸着を施すことで、刻印付製品のような風合いが表現できます。写真は、レーザーエッチング後、蒸着をしています。



NEW BTA-60K

■ 蓋部分はツーパーツ仕様で、天板がダイヤモンドカット仕様です。天板とネジキャップの間にフィルム等の挿入も可能。

(CAP: PP 天板: AS)

品名	内容量 (mL) 満量 (O.F.)	ボトルサイズ		成形方法	材質	適合するキャップ・付属品		
		SIZE (mm)				キャップ	中栓	ディスペンサー
PRODUCT NAME	CAPACITY	H	W1	FORMING METHOD	MATERIAL	CAP	STOPPER	DISPENSER
IBR-80L	91	119.1	36.9φ	インジェクション ストレッチブロー	PET	IBR-80CAP IBR-120CAP IBL-120CAP ST-PP, SC-L CL-L, KOQ-SL	IB-100-3φ IB-100-5φ IB-100-7.5φ	/
IBR-120L	133	141.6	40φ			DR-20L	DR-20-3.5φ	
IBR-30A	36	74.8	30φ			APワンタッチ-S ST-PP (小) G-100SPJ	Z-100-101 MS150R-22 MS150R-22(金冠) Z-100-113	

品名	内容量 (mL) 満量 (O.F.)	ジャーサイズ		成型方法	材質	適合するキャップ・付属品		
		SIZE (mm)				キャップ	中蓋	スパチュラ
PRODUCT NAME	CAPACITY	H	W1	FORMING METHOD	MATERIAL	CAP	INSIDE LID	SPATULA
TORTE-60	77.7	45.4	62.5φ	インジェクション (インサート成形)	PET	BTA-60 NEW BTA-60K ATTO-60 CAP FUJI-60 CAP ATTO-60ワンタッチ	RUPIA-60中蓋	スパチュラS スパチュラSH GS-60

● 品名の数字は使用目安です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。
● 内容量、ボトルサイズは規格値（加飾前／一般色）です。実測値と異なる場合があります。
● 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

● キャップ・付属品の詳細は、スタンダードカタログ2017の巻末をご覧ください。
● キャップ・付属品の表記は一例です。ボトルまたはサイズによっては適合は可能ですが、バランスが適さない場合がありますので、現品での確認、またはお問い合わせをお願いいたします。

本メールニュースに掲載された内容を許可なく複製、転載することを禁じます。