

# GLASEL

GLASEL MAIL NEWS vol.0211



高級アイテムにぴったりのシャープな角形クリームジャー

ピーエルジー

ピーエルジーツー

## PLG・PLG II

CREAM



PLG-20

PLG-30

PLG-50

PLG II-50

### PLG

- 本体はインナーパーツとアウターパーツのはめ込み（2層）式。
- インナーパーツには着色・塗装・蒸着、アウターパーツには着色・塗装・蒸着・内面塗装も可能。



RUPIA 中蓋  
(PE)

\* 30にはスパチュラをセットする突起がありません。



PLG-CAP  
(IN:PP OUT:ABS)

掲載写真	インナー仕様	白
	アウター仕様	クリア (内面ホワイトパール塗装)

### PLG II -50

- 本体はインサート成形により、インナー部とアウター部の色を変えることができ、多彩なカラーコントラストの表現が可能です。



PLG-30T CAP  
(IN:PP OUT:ABS)



PLG II-50 CAP  
(IN:PP OUT:ABS)

品名	内容量 (ml) 満量O.F.	ジャーサイズ		成型方法	材質	適合するキャップ・付属品		
		SIZE(mm)				キャップ	中蓋	スパチュラ
PRODUCT NAME	CAPACITY	H	W1	FORMING METHOD	MATERIAL	CAP	INSIDE LID	SPATULA
PLG-20	28	39.8	□59.3	インジェクション	PP (インナー) PMMA (アウター)	PLG-30CAP	RUPIA-30中蓋	※GL-36
PLG-30	42.9					PLG-30TCAP		
PLG-50	63.1	42.4	□68.5			PLG-50CAP	RUPIA-50中蓋	スパチュラS スパチュラSH
PLG II-50	67	41.7	□70.1	インジェクション (インサート成形)	PET	PLG II-50CAP	RUPIA-60中蓋	

● 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。

● 中蓋にスパチュラを載せることができます。

● 内容量、ジャーサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。

● 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ● 表中の内容量は中蓋がない状態での容量です。

本メールニュースに掲載された内容を許可なく複製、転載することを禁じます。